



Avec le détecteur de mouvement MaxLED Night, il est simple de s'orienter la nuit au sortir du lit. Simplement fixés sous un côté du lit, le Sensor autocollant et le Strip adapté offrent une durée d'éclairage de 30 secondes à 10 minutes que vous pouvez régler manuellement. Dès que vous quittez votre lit, l'éclairage et le Sensor se déclenchent pour faciliter votre déplacement dans la pièce. Et cela, sans réveiller quiconque, car cet éclairage de lit diffuse une lumière indirecte anti-éblouissement. Fourni avec pads adhésifs : possibilité de montage sans percer
montage simple par système de connexion.



| Code | Puissance | Couleur | Alimentation |
|--------|-----------|---------|--------------|
| 025652 | Maxi 144W | Blanc | DC 24V |